


聯軸器

EAMC-42-50-12-20-U

料號: 8086049

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------|------------------------|
| 支架直徑 1 | 12 mm |
| 支架直徑2 | 20 mm |
| 尺寸 | 42 |
| 額定長度 | 50 mm |
| 裝配位置 | 任何 |
| 最高速度 | 6,000 1/min |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 儲藏溫度 | -25 ... 60 °C |
| 相對空氣濕度 | 0 - 95 % |
| 環境溫度 | -25 ... 60 °C |
| 質量慣性力矩 | 34.8 kgmm ² |
| 可傳遞扭矩 | 21 Nm |
| 產品重量 | 136 g |
| 材料備註 | 符合 RoHS |