


# 聯軸器

## EAMD-32-32-11-16X20-U

料號: 8086050

FESTO



### 技術參數

特性	值
支架直徑 1	11 mm
支架直徑2	16 mm
尺寸	32
額定長度	32 mm
裝配位置	任何
最高速度	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
環境溫度	-25 ... 60 °C
質量慣性力矩	14.5 kgmm <sup>2</sup>
可傳遞扭矩	16 Nm
產品重量	126 g
材料備註	符合 RoHS