


軸配件 EAMM-A-V32-40R

料號: 8087090

FESTO



技術參數

特性	值
額定長度	46 mm
裝配位置	任何
最高速度	10,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP40
環境溫度	-10 ... 60 °C
質量慣性力矩	0.19 kgmm ²
可傳遞扭矩	1.5 Nm
產品重量	131 g
Interface code, actuator	V32
Interface code, motor in	40R
材料備註	符合 RoHS