



# 壓力錶

## PAGN-26-10-G18S

料號: 8088985

FESTO



### 技術參數

| 特性                        | 值                      |
|---------------------------|------------------------|
| 顯示範圍【bar】                 | 0 ... 10 bar           |
| 壓力錶的額定尺寸                  | 26                     |
| 設計結構                      | Bourdon-管壓力錶           |
| 安裝類型                      | 線路安裝                   |
| 操作介質                      | 惰性氣體<br>中性液體           |
| Operating pressure MPa    | 0 ... 1 MPa            |
| 操作壓力                      | 0 ... 10 bar           |
| Operating pressure        | 0 ... 145 psi          |
| 可變負載係數                    | 0.66                   |
| 測量精度等級                    | 4                      |
| 防護等級                      | IP43                   |
| 儲藏溫度                      | -5 ... 50 °C           |
| 介質溫度                      | -5 ... 50 °C           |
| 環境溫度                      | -5 ... 50 °C           |
| PWIS conformity           | VDMA24364-B1/B2-L      |
| 材料備註                      | 符合 RoHS                |
| 連接的位置                     | 後側中心                   |
| 氣壓連接                      | G1/8 with sealing ring |
| 材料與介質接觸                   | ABS<br>黃銅              |
| Material of threaded plug | ABS                    |
| Material housing          | ABS                    |
| Material screen           | PS                     |
| 外殼顏色                      | 黑色                     |
| 產品重量                      | 8 g                    |
| 注意: 操作和嚮導介質               | 無乙炔<br>無氧氣             |