


球閥

VZBE-3-WA-63-T-2-F0710-M-V15V15

料號: 8089064

FESTO

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



技術參數

特性	值
設計結構	2-way ball valve with hand lever
驅動類型	機械的
密封原理	軟性
裝配位置	任何
安裝類型	線路安裝
製程閥的連接	Weld-on end to ASME B16.11
切換位置指示器	槽的方向 = 流動方向
法蘭孔的樣式	F07 F10
內徑	76 mm
額定直徑 DN	80
閥功能	2/2
流量方向	可反向
製程閥的額定壓力	63
壓差時的脫離扭矩, 額定壓力, 製程閥 PN	140 Nm
基於標準	ASME B16.11 ISO 5211
介質	Vapour 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體 水 中性液體
介質溫度	-20 ... 200 °C
流量 Kv	995 m3/h
材料備註	符合 RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	不鏽鋼鑄件
外殼的材料編號	1.4408/CF8M
Material seat seal	PTFE, modified
Material seals	FPM PTFE
Material ball	不鏽鋼鑄件
球體的材料編號	1.4408/CF8M
Material shaft	高合金鋼, 耐腐蝕
軸的材料編號	1.4401
產品重量	10,300 g
授權	CRN
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 壓力設備指令
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress