


制動阻力

CACR-LE2-240-W500

料號: 8091543

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	500
裝配位置	自由對流 垂直
Pulse energy, braking resistor at 380 V	2,000 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	1,800 Ws
35% 的功率周期以及 20°C 時的性能	500 W
額定功率, 制動阻力	200 W
Rated output, braking resistor at 380 V	150 W
Rated output, braking resistor at 780 V	120 W
阻力係數	240 Ohm
授權	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP65
環境溫度	0 ... 50 °C
產品重量	550 g
安裝類型	具通孔 具配件 選配
材料備註	符合 RoHS