


平行組件 EAMM-U-45-V32-38AA-63

料號: 8092623

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	45
中心到中心距離	63 mm
裝配位置	任何
齒輪單位比率	1:1
最高速度	3,600 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP40
環境溫度	0 ... 50 °C
質量慣性力矩	4.35 kgmm ²
無負載時的驅動扭矩	0.05 Nm
可傳遞扭矩	1 Nm
產品重量	259 g
Interface code, actuator	V32
Interface code, motor in	38AA
材料備註	符合 RoHS