


軸配件 EAMM-A-T46-70A

料號: 8092674

FESTO



技術參數

特性	值
額定長度	42 mm
裝配位置	任何
最高速度	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
儲藏溫度	-25 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP40
環境溫度	-10 ... 60 °C
質量慣性力矩	3.2 kgmm ²
可傳遞扭矩	10 Nm
產品重量	574 g
Interface code, actuator	T46
Interface code, motor in	70A
材料備註	符合 RoHS