


平行組件

EAMM-U-65-T42-58AA-87

料號: 8092909

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	65
中心到中心距離	87 mm
裝配位置	任何
齒輪單位比率	1:1
最高速度	3,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
相對空氣濕度	0 - 95 %
防護等級	IP40
環境溫度	0 ... 50 °C
質量慣性力矩	41.2 kgmm ²
無負載時的驅動扭矩	0.22 Nm
可傳遞扭矩	3 Nm
產品重量	590 g
Interface code, actuator	T42
Interface code, motor in	58AA
材料備註	符合 RoHS