


# 底座

## VMPA-FB-AP-1-P5

料號: 8093454

FESTO



### 技術參數

| 特性                           | 值                       |
|------------------------------|-------------------------|
| 寬度                           | 42 mm                   |
| 長度                           | 107.3 mm                |
| 網柵尺寸                         | 41 mm                   |
| 閥位的最大數量                      | 4                       |
| Operating pressure MPa       | -0.09 ... 1 MPa         |
| 操作壓力                         | -0.9 ... 10 bar         |
| Pilot pressure MPa           | 0.3 ... 0.8 MPa         |
| 嚮導壓力                         | 3 ... 8 bar             |
| 耐腐蝕等級 CRC                    | 0 - No corrosion stress |
| PWIS conformity              | VDMA24364 zone III      |
| 儲藏溫度                         | -20 ... 60 °C           |
| 環境溫度                         | -5 ... 50 °C            |
| 產品重量                         | 155 g                   |
| 氣壓連接, 氣口 1                   | G1/4                    |
| 材料備註                         | 符合 RoHS                 |
| Material of connecting plate | 壓鑄鋁                     |