


單向節流閥

VFOE-LE-T-G12-Q12-P20

料號: 8095436

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|--|-------------------------------|
| 閥功能 | 單向節流閥功能, 用於排氣 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | QS-12 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | G1/2 |
| 驅動類型 | 手動 |
| 可調元件 | 旋轉手柄, 具鎖定 |
| 安裝類型 | 具螺紋的 |
| 節流方向上的標準額定流量 | 1,200 l/min |
| 逆止方向上的標準額定流量 | 600 ... 1200 l/min |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| Material housing | PBT |
| 裝配位置 | 任何 |
| 面寬 | 24 mm |
| 旋轉能力 | 360° / 可以不連續擺動 |
| Operating pressure for entire temperature range | 0.02 ... 1 MPa |
| 操作壓力的完整溫度範圍 | 0.2 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | 2.9 ... 145 psi |
| Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1,900 l/min |
| Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1400 ... 2000 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 無塵室等級 | ISO class 4 |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 最大緊固扭矩 | 18 Nm |
| 額定鎖緊扭矩 | 15 Nm |
| 額定擰緊扭矩公差 | ± 20 % |
| 產品重量 | 49.5 g |
| 容器尺寸 | 20 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material cover | PBT |
| Material of dynamic seals | HNBR |
| Material threaded bolt | 電鍍鋼 |
| Material release ring | PBT |
| Material static seals | NBR |