


# Line choke CAMF-C6-FD-C6-11A

料號: 8096867

FESTO



## 技術參數

特性	值
短路強度	否
在40°C時的可接受電流負載	6 A
工作電壓範圍 AC	0 ... 600 V
Nominal inductance	3.7 mH
Nominal inductance tolerance	10 %
線頻率	50 ... 60 Hz
絕緣電壓	4,000 V
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	60 mm x 80 mm x 116 mm
授權	ENEC c UL - Recognized (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	in accordance with EU RoHS directive
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-10 ... 40 °C
防護等級	IP00
環境溫度	-10 ... 40 °C
產品重量	940 g
安裝類型	使用螺栓的安裝板
材料備註	符合 RoHS
裝配位置	水平
Electrical connection 1, function	電源
Electrical connection 1, connection type	端子條
Electrical connection 1, connection technology	螺紋介面
Electrical connection 1, number of pins/wires	6
Electrical connection 1, occupied pins/wires	6
Electrical connection 1, conductor cross section	4 mm <sup>2</sup>