



# 球閥

## VZBE-3/4-T-63-F-3T-F04-M-V15V15

料號: 8096954

FESTO

Festo is only a retailer of this product, not the manufacturer.



### 技術參數

特性	值
設計結構	3位球閥 T型孔
驅動類型	機械的
密封原理	軟性
裝配位置	任何
安裝類型	線路安裝
製程閥的連接	3/4 NPT
切換位置指示器	槽的方向 = 流動方向
法蘭孔的樣式	F04
內徑	16 mm
額定直徑 DN	20
閥功能	3/2
流量方向	可反向
製程閥的額定壓力	63
壓差時的脫離扭矩, 額定壓力, 製程閥 PN	14.3 Nm
基於標準	ASME B1.20.1 ISO 5211
介質	Vapour 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體 水 中性液體
介質溫度	-20 ... 200 °C
流量 Kv, T孔, 彎角型	3.7 m <sup>3</sup> /h
材料備註	符合 RoHS
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	不鏽鋼鑄件
外殼的材料編號	1.4408
Material seat seal	PTFE
Material seals	PTFE
Material ball	不鏽鋼鑄件
球體的材料編號	1.4408
Material shaft	高合金鋼, 耐腐蝕
軸的材料編號	1.4401
產品重量	1,100 g
授權	CRN
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress