


# 過濾調壓閥

## MS4-LFR-1/4-D6-C-P-VC-AG-BAR-B

料號: 8098259

★ Kernprogramm

FESTO



### 技術參數

| 特性                             | 值                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 尺寸                             | 4                                     |
| 系列                             | MS                                    |
| 驅動器鎖                           | 旋轉手柄, 具鎖定                             |
| 裝配位置                           | 垂直 +/- 5°                             |
| 過濾等級                           | 5 µm                                  |
| 冷凝水排放                          | 全自動<br>手動瞬間接觸                         |
| 設計結構                           | 過濾調壓閥具壓力錶<br>直控式活塞調壓閥                 |
| 最大冷凝物容積                        | 16.5 ml                               |
| 控制器功能                          | 輸出壓力恆定<br>具第二排氣通道<br>具回流              |
| 可以被顯示的單元                       | bar<br>psi                            |
| 壓力錶                            | 具壓力錶                                  |
| Operating pressure MPa         | 0.2 ... 1 MPa                         |
| 操作壓力                           | 2 ... 10 bar                          |
| 壓力控制範圍                         | 0.3 ... 7 bar                         |
| Max. pressure hysteresis (MPa) | 0.05 MPa                              |
| 最大壓力遲滯                         | 0.5 bar                               |
| Max. pressure hysteresis       | 7.25 psi                              |
| 標準額定流量                         | 1,500 l/min                           |
| 操作介質                           | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體 |
| 耐腐蝕等級 CRC                      | 1 - Low corrosion stress              |
| PWIS conformity                | VDMA24364-B1/B2-L                     |
| 無塵室等級                          | ISO class 7                           |
| 儲藏溫度                           | -5 ... 50 °C                          |
| 輸出口的空氣純淨度                      | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:4:4]         |
| 介質溫度                           | 5 ... 50 °C                           |
| 環境溫度                           | 5 ... 50 °C                           |
| 產品重量                           | 216 g                                 |
| 安裝類型                           | 前面板安裝<br>線路安裝<br>具配件<br>選配            |
| 氣壓連接, 氣口 1                     | G1/4                                  |
| 氣壓連接, 氣口 2                     | G1/4                                  |
| 材料備註                           | 符合 RoHS                               |
| Material seals                 | NBR                                   |
| Material rotary knob           | POM                                   |
| Material spring                | 高合金鋼<br>電鍍鋼                           |
| Material filter                | PE                                    |
| Material housing               | PA-加強                                 |
| Material bowl                  | PC                                    |
| Material valve stem            | POM                                   |