


# 插頭插座

## NECV-C1W3L-P-P13

料號: 8105012

FESTO



### 技術參數

| 特性   | 值                                    |
|--|--------------------------------------|
| 符合標準   | EN 175301-803                        |
| 附加功能   | Protective circuit                   |
| 連接頻率   | 50                                   |
| Cable outlet                                   | Angled                               |
| Note on cable outlet                           | 180° rotatable                       |
| 產品重量   | 11.6 g                               |
| Electrical connection 1, design                | 有角的                                  |
| Electrical connection 1, connection type       | 插頭插座                                 |
| Electrical connection 1, connection technology | Plug pattern type C to EN 175301-803 |
| Electrical connection 1, number of pins/wires  | 3                                    |
| Electrical connection 1, type of mounting      | 通過M2.5中心螺絲安裝在電磁閥上                    |
| Electrical connection 2, connection technology | 螺紋介面                                 |
| 工作電壓範圍 DC                                      | 20.4 ... 27.6 V                      |
| 額定工作電壓 DC                                      | 24 V                                 |
| 工作電壓範圍 AC                                      | 20.4 ... 27.6 V                      |
| 額定工作電壓, AC                                     | 24 V                                 |
| 在40°C時的可接受電流負載                                 | 1 A                                  |
| 浪湧強度   | 0.8 kV                               |
| 保護性接地  | 已可供應                                 |
| 電纜螺紋連接   | M12x1,25                             |
| 電纜直徑   | 4 ... 6 mm                           |
| 導體的額定截面  | <= 0.5 mm <sup>2</sup>               |
| 防護等級   | IP65                                 |
| Note on degree of protection                   | 裝配狀態                                 |
| 環境溫度   | -25 ... 60 °C                        |
| PWIS conformity                                | VDMA24364 zone III                   |
| 材料備註   | 符合 RoHS                              |
| 污染程度   | 3                                    |
| Material housing                               | PC                                   |
| 外殼顏色   | 透明                                   |
| Material screw-type lock                       | Steel, nickel-plated                 |
| Material seals                                 | HNBR                                 |
| Material electrical contact                    | Tin-plated brass                     |