


# quarter turn actuator unit KDFP-DFPD

料號: 8108611

FESTO



## 技術參數

特性	值
設計結構	齒輪齒條機構
操作模式	雙動 單動
驅動器尺寸	10 20 40 80 120 160 240 300 480 700 900 1200 2300
法蘭孔的樣式	F03 F04 F05 F07 F10 F12 F14 F16
擺動角度	90 deg
環境溫度	-50 ... 150 °C
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.8 MPa
操作壓力	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
產品重量	1 ... 100 kg
材料備註	符合 RoHS