


# 電磁線圈

## VACC-S18-35-K4-2U-EX4ME

料號: 8109387

FESTO



### 技術參數

特性	值
驅動類型	電動
裝配位置	任何
切換位置指示器	否
循環功率	100 %
絕緣等級	H
線圈的特性參數	110 V AC: 50/60 Hz, power: 3.5 VA 110 V DC: 3.5 W
容許的電壓波動	-15 % / +10 %
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
EU以外的防爆保護認證	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
認證核發部門	BVS 16ATEXE036X IECEX BVS16.0028X
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D
防氣爆	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
防塵爆	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
周遭防爆溫度	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP66
產品重量	580 g
電氣連接	端子盒, 螺紋電纜接口 M20x1.5
材料備註	符合 RoHS