


電磁線圈

VACC-S13-18-K4-27U-EX4ME

料號: 8109400

FESTO



技術參數

特性	值
驅動類型	電動
裝配位置	任何
切換位置指示器	否
循環功率	100 %
絕緣等級	H
線圈的特性參數	60 V AC: 40/65 Hz, power 1.8 VA 60 V DC: 1.8 W
容許的電壓波動	-15 % / +10 %
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
EU以外的防爆保護認證	EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX)
認證核發部門	BVS 15ATEXE029X IECEX BVS 15.0075X
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D
防氣爆	Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb
防塵爆	ExtbIIICT85°C, T95°C, T130°C Db
周遭防爆溫度	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP65
產品重量	330 g
電氣連接	端子盒, 螺紋電纜接口 M20x1.5
材料備註	符合 RoHS