


# Y型插入接頭 NPQE-Y-R14-Q6-P10

料號: 8113084

FESTO



## 技術參數

| 特性  | 值                                |
|---|----------------------------------|
| 尺寸  | 標準                               |
| 額定尺寸  | 4.6 mm                           |
| 柱頭螺柱上的密封件類型                                     | 外表層                              |
| 裝配位置  | 任何                               |
| 設計  | Y-shape                          |
| 容器尺寸  | 10                               |
| 設計結構  | 推/拉原理                            |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 0.8 MPa               |
| 操作壓力的完整溫度範圍                                     | -0.95 ... 8 bar                  |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 116 psi              |
| 操作介質  | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]    |
| 注意: 操作和嚮導介質                                     | 潤滑操作可行                           |
| 耐腐蝕等級 CRC                                       | 1 - Low corrosion stress         |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364 zone III               |
| 無塵室等級   | ISO class 4                      |
| 環境溫度  | -5 ... 60 °C                     |
| 產品重量  | 19.84 g                          |
| 安裝類型  | External hex A/F 14              |
| 氣壓連接, 氣口 1                                      | 外螺紋 R1/4                         |
| 氣壓連接, 氣口 2                                      | For tubing outside diameter 6 mm |
| 釋放環的顏色  | 藍色                               |
| 材料備註  | 符合 RoHS                          |
| Material housing                                | 鍍鎳黃銅<br>PBT                      |
| Material of threaded seal                       | PTFE                             |
| Material release ring                           | POM                              |
| Material of tubing seal                         | NBR                              |
| Material of tube retaining claw                 | Stainless steel                  |