


電氣底座

VAVE-K1-7-5YL1-LR

料號: 8115100

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	7
電纜屬性	Basic
極性保護	用於工作電壓
附加功能	保持電流的降低
Signal status display	LED
工作電壓範圍 DC	12 ... 26 V
容許的電壓波動	+/- 10 %
額定工作電壓 DC	24 V
污染程度	2
Overvoltage category	II
授權	RCM Mark
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP40
環境溫度	0 ... 50 °C
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
裝配位置	任何
Bending radius, fixed cable installation	>= 11 mm
Bending radius, flexible cable installation	>= 16.5 mm
產品重量	3.3 g
電氣連接	2-pin Twin wire 開放式終端
電纜結構	2x0,08
電纜直徑	1.1 mm
電纜長度	0.5 m
保護性接地	還未上市
安裝類型	插上式 偵測
外殼顏色	黑色
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA-加強 PC
Material insulation	PVC