



電磁閥

VSNC-F-P53U-MH-N14-F19

料號: 8116393

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------|---|
| 閥功能 | 5/3 加壓 |
| 驅動類型 | 電動 |
| 寬度 | 32 mm |
| 標準額定流量 | 950 l/min |
| Operating pressure MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| 操作壓力 | 3 ... 8 bar |
| 設計結構 | 活塞滑塊 |
| 復位類型 | 機械彈簧 |
| 排氣功能 | 可節流 |
| 密封原理 | 軟性 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 符合標準 | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| 手動控制 | 推力 |
| 嚮導類型 | 由嚮導控制 |
| 嚮導氣源 | 內部的 |
| 流量方向 | 不可逆 |
| Overlap | Positive overlap |
| b 值 | 0.5 |
| C 值 | 2.1 l/sbar |
| 關閉時間 | 85 ms |
| 開啟時間 | 24 ms |
| 反向切換時間 | 60 ms |
| 循環功率 | 100 % |
| 線圈的特性參數 | See solenoid coil, to be ordered separately |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 介質溫度 | -20 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -20 ... 60 °C |
| 產品重量 | 619 g |
| 安裝類型 | 具通孔 |
| 排氣接口 | 非管道式 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 1/4 NPT |
| 氣壓連接, 氣口 2 | NAMUR 孔型 |
| 氣壓連接, 氣口 3 | 1/4 NPT |
| 氣壓連接, 氣口 4 | NAMUR 孔型 |
| 氣壓連接, 氣口 5 | 1/4 NPT |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 鍛造 鋁合金 |
| Material screws | 電鍍鋼 |