


近接感測器

SDBF-FCR-16UL-ZU-K-N-M8

料號: 8117064
新

FESTO



技術參數

特性	值
設計	塊狀設計
材料備註	含有 PWIS 符合 RoHS
測量變量	位置
測量原則	磁阻
環境溫度	-4 ... 176 °F
開關輸出	接觸類型
切換元件功能	常開觸點
開啟時間	4 µs
最大輸出電流	500 mA
最大接點容量 DC	10 W
電壓降	3.5 V
短路強度	是
工作電壓範圍 AC	5 ... 120 V
工作電壓範圍 DC	5 ... 120 V
極性保護	是
Electrical connection 1, connection type	Cable with socket
Electrical connection 1, connection technology	M8x1 A-coded to EN 61076-2-104
Electrical connection 1, number of pins/wires	2
接頭的導線引出方向	軸向
電纜外套顏色	灰色
Material cable sheath	PVC
安裝類型	With mounting kit
裝配位置	任何
外殼顏色	透明
Material housing	PA
工作狀態顯示	LED
Ambient temperature with flexible cable installation	-4 ... 176 °F
防護等級	IP67 NEMA 4