


## 電磁線圈

# VACC-S18-35-K4-1UF-NM4ME

料號: 8118179

FESTO



## 技術參數

特性	值
驅動類型	電動
裝配位置	任何
切換位置指示器	否
內部保險絲	保險絲保護
循環功率	100 %
絕緣等級	H
線圈的特性參數	24 V DC: 3.5 W 24 V AC: 50/60 Hz, power 3.5 VA
容許的電壓波動	-15 % / +10 %
EU以外的防爆保護認證	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
認證核發部門	INMETRO DNV 19.0135X
防氣爆	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
防塵爆	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
周遭防爆溫度	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP66
產品重量	580 g
電氣連接	端子盒, 螺紋電纜接口 M20x1.5
材料備註	符合 RoHS