

電磁線圈

VACC-S18-120-K4-27-NE4ME

料號: 8118261

FESTO



技術參數

特性	值
驅動類型	電動
裝配位置	任何
切換位置指示器	否
循環功率	100 %
絕緣等級	H
線圈的特性參數	60 V DC: 12 W
容許的電壓波動	-15 % / +10 %
EU以外的防爆保護認證	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
認證核發部門	GYJ17.1237X
防氣爆	Ex e mb IIC T4 Gb
防塵爆	Ex tD A21 IP66 T120°C
周遭防爆溫度	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP66
產品重量	580 g
電氣連接	端子盒, 螺紋電纜接口 M20x1.5
材料備註	符合 RoHS