


電磁線圈

VACC-S18-120-K4-1U-KS4ME

料號: 8118323

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------|--|
| 驅動類型 | 電動 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 切換位置指示器 | 否 |
| 循環功率 | 100 % |
| 絕緣等級 | H |
| 線圈的特性參數 | 24 V AC: 50/60 Hz, power: 12 VA 24 V DC: 12 W |
| 容許的電壓波動 | -15 % / +10 % |
| EU以外的防爆保護認證 | EPL Db (KR) EPL Gb (KR) |
| 認證核發部門 | 22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X |
| 防氣爆 | Ex e mb IIC T4 |
| 防塵爆 | Ex tD A21 IP66 T120°C |
| 周遭防爆溫度 | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 防護等級 | IP66 |
| 產品重量 | 580 g |
| 電氣連接 | 端子盒, 螺紋電纜接口 M20x1.5 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |