

# 控制系統

## CMCB-D1-CC-S1

料號: 8118454

FESTO



### 技術參數

特性	值
Instructions for use	The product is suitable for industrial purposes only. Measures for interference suppression may be required in residential areas.
設計結構	Control cabinet Built-in safety relay unit
性能等級 (PL)	Category 3, Performance Level d
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	220 mm x 350 mm x 440 mm
防護(短路)	內部電子保險絲
最大電流消耗	1.1 A
Current consumption of the secondary circuit	5 A
最大電源供應	6 A
額定工作電壓, AC	230 V
Mains types	TT TN IT
線頻率	50 ... 60 Hz
污染程度	2
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU 低電壓設備指導原則
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
相對空氣濕度	Max. 50% at 40 °C
直接和間接接觸保護	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV) Earthing of all exposed conductive parts
防護等級	IP54
環境條件	Interior
環境溫度	5 ... 40 °C
Nominal altitude of use	1000 m NN
產品重量	15.3 kg
電氣連接	壓接式端子 Push-in
材料備註	符合 RoHS