



## 嚮導閥

# VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1B2

料號: 8119587

FESTO



## 技術參數

特性	值
閥功能	3/2 常閉, 單穩態
驅動類型	電動
寬度	22 mm
標準額定流量	50 l/min
操作壓力	-0.9 ... 8 bar
設計結構	直接驅動提動閥
復位類型	機械彈簧
防護等級	IP65
額定尺寸	1.3 mm
排氣功能	可節流
密封原理	軟性
裝配位置	任何
手動控制	位置鎖定
嚮導類型	直接
嚮導氣源	內部的
流量方向	不可逆
關閉時間	46 ms
開啟時間	31 ms
循環功率	100 %
線圈的特性參數	24 V DC: 3 W
容許的電壓波動	+/- 10 %
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
介質溫度	-10 ... 50 °C
環境溫度	-10 ... 50 °C
產品重量	160 g
電氣連接	3-pin Plug pattern type B to EN 175301-803 插頭 符合 EN 175301-803 標準
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
氣壓連接, 氣口 3	M5
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	PA