


# 連接塊—設定

## VABS-C12-6-S-B4

料號: 8122791

FESTO



### 技術參數

| 特性                     | 值   |
|------------------------|---|
| 寬度                     | 6 mm                                      |
| 裝配位置                   | 任何  |
| 設計結構                   | Connection direction on the side          |
| 閥位的最大數量                | 1   |
| Operating pressure MPa | -0.1 ... 0.7 MPa                          |
| 操作壓力                   | -1 ... 7 bar                              |
| 操作介質                   | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1] |
| 注意: 操作和嚮導介質            | Maximum particle size: 5 µm               |
| PWIS conformity        | VDMA24364 zone III                        |
| 環境溫度                   | 5 ... 50 °C                               |
| 產品重量                   | 1.1 g                                     |
| 安裝類型                   | 具通孔                                       |
| 氣壓連接, 氣口 2             | For tubing internal diameter 2.5 mm       |
| 材料備註                   | 符合 RoHS                                   |
| Material manifold      | PBT                                       |