


油壓緩衝器

DYEF-G8-M12-Y1-F1A

料號: 8132355

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	M12
行程	1.2 mm
緩衝	P cushioning without metal fixed stop
裝配位置	任何
位置檢測	無
多樣型	Recommended for production facilities for the manufacture of lithium-ion batteries
最大衝擊速度	0.8 m/s
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
緩衝長度	1.2 mm
最大緊固扭矩	5 Nm
單位行程的最大能量消耗	0.35 J
產品重量	72.5 g
安裝類型	具螺紋軸套
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	高合金鋼