


真空產生器

OVEL-7-H-15-P-VQ4-UC-C-A-H3

料號: 8141095

FESTO



技術參數

特性	值
額定尺寸, 拉伐爾噴嘴	0.7 mm
網柵尺寸	15 mm
設計, 消音器	已關閉
裝配位置	任何
排放器特性	高度真空 標準
過濾等級	40 µm
手動控制	推力
整合功能	Ejector pulse, electrical 流量控制閥 電控開關閥 過濾器 Silencer closed
設計結構	T-形
閥功能	已關閉
Operating pressure for max. suction rate (MPa)	0.4 MPa
最大吸氣流量時的操作壓力	4 bar
Operating pressure for max. suction rate (psi)	58 psi
Operating pressure MPa	0.2 ... 0.7 MPa
操作壓力	2 ... 7 bar
Operating pressure	29 ... 101.5 psi
Operating pressure for max. vacuum (MPa)	0.48 MPa
最大真空度時的操作壓力	4.8 bar
Operating pressure for max. vacuum (psi)	69.6 psi
最大真空度	92 %
Nominal operating pressure	0.4 MPa
額定操作壓力	4 bar
Nominal operating pressure (psi)	58 psi
關於大氣的最大吸氣流量	17 l/min
Air supply time at nominal operating pressure with ejector pulse	1.2 s
工作電壓範圍 DC	21.6 ... 26.4 V
循環功率	100 %
線圈的特性參數	24 V DC: 1 W
授權	c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	0 ... 50 °C
額定工作氣壓下的噪音等級	56 dB(A)
防護等級	IP40
環境溫度	0 ... 50 °C
產品重量	57 g
Electrical connection, input, function	Ejector pulse Vacuum generation

特性	值
Electrical connection, input, connection type	2x plug
Electrical connection, input, connection technology	Connection pattern H
Electrical connection, input, number of pins/wires	2
Electrical connection, input, type of mounting	Snap-in locking
安裝類型	在底座模塊上
氣壓連接, 氣口 1	共通線路
氣壓連接, 氣口 3	Silencer closed
真空連接	For tubing outside diameter 4 mm
Material of connecting thread	POM
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material receiver nozzle	POM
Material filter	POM
Material housing	PA-加強
Material hollow bolt	鍛造鋁合金
Material adjusting screw	鋼
Material silencer	PA-加強 PE
Material screws	鋼
Material transmitter nozzle	鍛造鋁合金