


過濾調壓閥

PCRI-100-F90-12-C-T3

料號: 8141656

FESTO



技術參數

特性	值
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定
裝配位置	任何
過濾等級	5 µm
冷凝水排放	無
設計結構	Sub-base valve 直接控制的膜片式調壓閥
控制器功能	輸出壓力恆定 具初壓補償 具第二排氣通道
壓力錶	Prepared for G1/4
Operating pressure MPa	0.1 ... 0.9 MPa
操作壓力	1 ... 9 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 8 bar
Max. pressure hysteresis (MPa)	0.025 MPa
最大壓力遲滯	0.25 bar
Max. pressure hysteresis	3.625 psi
標準額定流量	1,400 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [-:7:-] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作不可行
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
輸出口的空氣純淨度	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:7:-] 惰性氣體
介質溫度	-40 ... 80 °C
環境溫度	-40 ... 80 °C
產品重量	1,950 g
氣壓連接	Sub-base design, ailing
材料備註	符合 RoHS
Material cover	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material seals	EPDM NBR
Material rotary knob	POM
Material spring	彈簧鋼
Material filter	PE
Material housing	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Material screws	高合金鋼, 耐腐蝕