


端板

VABE-C13-100-F90-DU

料號: 8141663

FESTO



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------|---|
| 裝配置置 | 任何 |
| 設計結構 | without flow control Switchable flow direction |
| Operating pressure MPa | 0 ... 0.8 MPa |
| 操作壓力 | 0 ... 8 bar |
| 操作介質 | Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] 惰性氣體 |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作不可行 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 3 - High corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 介質溫度 | -40 ... 80 °C |
| 環境溫度 | -40 ... 80 °C |
| 產品重量 | 645 g |
| 安裝類型 | 具配件 |
| 氣壓連接 | Sub-base design, airing |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material cover | Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm) |
| Material seals | EPDM NBR |
| Material housing | Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm) |
| Material screws | 高合金鋼, 耐腐蝕 |