


# 齒輪箱

## EMGA-80-P-G8-EAS-80

料號: 8141741

FESTO



### 技術參數

特性	值
Gear unit flange size	80 mm
Motor flange size	80 mm
扭轉時的反衝	0.12 deg
齒輪單元類型	軌道齒輪組
齒輪單位比率	8:1
最大輸入速度	7,000 1/min
齒輪單位的操作溫度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	50 Nm
齒輪單元的質量慣性矩	0.37 kgcm <sup>2</sup>
Max. output torque	190 Nm
最大功效	97 %
抗扭力	8.4 Nm/arcmin
產品重量	2,000 g
Gear unit interface, output shaft	80G
Gear unit interface, drive shaft	80P
材料備註	符合 RoHS