


齒輪箱 EMGA-80-A-G8-100A

料號: 8141747

FESTO



技術參數

特性	值
Gear unit flange size	80 mm
Motor flange size	100 mm
扭轉時的反衝	0.22 deg
齒輪單元類型	Right-angle gear unit
齒輪單位比率	8:1
最大輸入速度	7,000 1/min
齒輪單位的操作溫度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	50 Nm
齒輪單元的質量慣性矩	0.934 kgcm ²
Max. output torque	190 Nm
最大功效	94 %
抗扭力	4.2 Nm/arcmin
產品重量	4,500 g
Gear unit interface, output shaft	80G
Gear unit interface, drive shaft	100A
材料備註	符合 RoHS