


齒輪箱

EMGA-40-P-G12-SST-42

料號: 8141763

FESTO



技術參數

特性	值
Gear unit flange size	40 mm
Motor flange size	42 mm
扭轉時的反衝	0.31 deg
齒輪單元類型	軌道齒輪組
齒輪單位比率	12:1
最大輸入速度	18,000 1/min
齒輪單位的操作溫度	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
防護等級	IP54
連續輸出扭矩	20 Nm
齒輪單元的質量慣性矩	0.026 kgcm ²
Max. output torque	32 Nm
最大功效	96 %
抗扭力	1 Nm/arcmin
產品重量	450 g
Gear unit interface, output shaft	40G
Gear unit interface, drive shaft	42A
材料備註	符合 RoHS