


圓形氣壓缸

CRDSNU-32-25-P-A

料號: 8152638

FESTO



技術參數

特性	值
行程	25 mm
活塞直徑	32 mm
活塞桿螺紋	M10x1,25
緩衝	P: 兩端具彈性緩衝環/板
裝配位置	任何
活塞桿末端	外螺紋
設計結構	活塞 活塞桿 氣壓缸缸筒
位置檢測	用於近接感測器
Operating pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
操作壓力	1 ... 10 bar
操作模式	雙動
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
環境溫度	-20 ... 80 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	415 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	483 N
0 mm行程時的運動質量	118 g
每 10 mm 行程的附加質量係數	9 g
0 mm行程時的基本重量	670 g
每 10 mm 行程所增加的重量	15 g
安裝類型	具配件
氣壓連接	G1/8
材料備註	符合 RoHS
Material cover	高合金鋼, 耐腐蝕
Material piston rod	高合金鋼, 耐腐蝕
Material cylinder barrel	高合金鋼, 耐腐蝕