

# 操作單位

## CDPX-X-E1-W-15

料號: 8155218

FESTO



### 技術參數

特性	值
寬度	422 mm
深度	56 mm
高度	267 mm
長度	64 mm
最大的前面板厚度	8 mm
即時時鐘	是
支援 PLC 協議	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
即時時鐘偏移	<100 ppm at 25 °C
顏色的數量	16 M
顯示	具背光
顯示類型	TFT 顏色
顯示特性	Touchscreen
顯示尺寸	15,6"
備份電池	鋰電池, 可充電
工作電壓範圍 DC	10 ... 32 V
顯示解析度	1366x768 pixels
額定工作電壓 DC	24 V
額定操作壓力時的電流消耗	1,2 A
授權	c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	5 - 85 % 非冷凝
防護等級	IP20 IP66
Note on degree of protection	IP20 rear IP66 front
環境溫度	-20 ... 60 °C
Note on ambient temperature	For vertical mounting
產品重量	4,100 g
PLC 接口	RS485
USB 介面	是
附加功能	SD card slot
乙太網路介面	RJ45 10/100 MBd
安裝類型	前面板安裝
材料備註	符合 RoHS
編程軟體	Designer Studio
CPU 數據	2 GB RAM