


底座

VMPA1-AP-4-EMM-8-SK

料號: 8157743

FESTO



技術參數

特性	值
寬度	42 mm
長度	107.3 mm
網柵尺寸	10.5 mm
閥位的最大數量	4
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
操作壓力	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
嚮導壓力	3 ... 8 bar
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-20 ... 60 °C
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	180 g
氣壓連接, 氣口 2	M7
氣壓連接, 氣口 4	M7
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	壓鑄鋁