


油壓緩衝器

DYSD-Q11-7-5-Y1F-L-Y9

料號: 8161521

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	7
行程	5 mm
緩衝	自調節
裝配位置	任何
位置檢測	無
最大衝擊速度	1 m/s
復位時間短	0.2 s
操作模式	單動 推的動作
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 ... 60 °C
緩衝長度	5 mm
最大制動力	300 N
單位行程的最大能量消耗	3 J
每小時的最大能源消耗	12,000 J
最大殘餘能量	0.01 J
復位力	12 N
產品重量	20 g
安裝類型	具鎖定螺帽
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material housing	高合金鋼
Material piston rod	高合金鋼
Material nut	鋼, 鍍鋅