


pressure vacuum generator PGVA-2-P1V1-Q4-A

料號: 8163214
新

FESTO



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
過濾等級	0.01 µm
配置支援	Phyton scripts
顯示	LED
Output pressure 1 (MPa)	-0.062 MPa
Output pressure 2	0.08 MPa
Standard flow rate	< 1.2 l/min
尺寸 寬(W) x 長(L) x 高(H)	169 mm x 208 mm x 55 mm
工作電壓範圍 DC	21.6 ... 26.4 V
電源消耗	11 W
額定工作電壓 DC	24 V
容許的電壓波動	+/- 10 %
Power supply, function	Load and functional earth
Power supply, type of connection	插頭插座
Power supply, connection technology	端子條
Power supply, number of pins/wires	5
授權	RCM Mark
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
耐振動	傳送應用測試在安全等級 2 符合 FN 942017-4 及 EN 60068-2-6
耐衝擊	Shock test with severity level 2 in accordance with FN 942017-5 and EN 60068-2-27
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
儲藏溫度	-20 ... 70 °C
相對空氣濕度	0 - 85 %
聲強程度	55 dB(A)
防護等級	IP20
環境溫度	0 ... 40 °C
產品重量	1.8 kg
電氣連接	整合控制器
安裝類型	With female thread M4
氣壓連接, 氣口 1	QS-4
氣壓連接, 氣口 2	QS-4
Pneumatic connection, number	2
外殼顏色	灰色
材料備註	符合 RoHS
Material housing	Aluminium, powder-coated