


Sub-base kit DADP-SP-G9-20-R

料號: 8173535

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	20
裝配位置	任何
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
無塵室等級	ISO class 6
環境溫度	-10 ... 60 °C
最大制動力	300 N
最大緊固扭矩	1.5 Nm
Tightening torque tolerance	± 15 %
產品重量	160 g
安裝類型	Direct mounting via threads
材料備註	符合 RoHS
Material stops	高合金鋼
Material seals	NBR
Material plate	Anodised wrought aluminium alloy
Material screws	鋼