


Cartridge NPQX-D-PC12-Q6-P10

料號: 8174167
新

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	標準
額定尺寸	4 mm
Tubing insertion depth	14.9 mm
柱頭螺栓上的密封件類型	O形環
裝配位置	任何
設計	直式結構
容器尺寸	10
設計結構	推/拉原理
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1 MPa
操作壓力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure	-13.775 ... 145 psi
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	3 - High corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	1.2 g
安裝類型	具固定夾
氣壓連接, 氣口 1	Cartridge 12 mm
氣壓連接, 氣口 2	For tubing outside diameter 6 mm
釋放環的顏色	藍色
材料備註	符合 RoHS
Material housing	PA-加強
Material release ring	POM
Material o-ring	HNBR
Material of tubing seal	HNBR
Material of tube retaining claw	高合金鋼, 耐腐蝕