

# Exhaust protection VABD-D3-L-GN14

料號: 8177960

FESTO



## 技術參數

特性	值
裝配位置	任何
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
操作壓力	0 ... 10 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
防護等級	IP54
環境溫度	-50 ... 60 °C
產品重量	3.8 g
安裝類型	具螺紋的 具外 (公) 螺紋
材料備註	符合 RoHS
Material vent screw	HP PA 12