


過濾器

MS2-LF-M5-C-P-M-F1A-B

料號: 8181093

FESTO



技術參數

特性	值
尺寸	2
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	5 µm
冷凝水排放	手動旋轉
設計結構	具有離心式分離器的燒結濾芯
最大冷凝物容積	3 ml
Operating pressure MPa	0.1 ... 1 MPa
操作壓力	1 ... 10 bar
Operating pressure	14.5 ... 145 psi
標準額定流量	225 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
無塵室等級	ISO class 7
儲藏溫度	-5 ... 50 °C
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:4:4]
介質溫度	-5 ... 50 °C
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	45.3 g
安裝類型	前面板安裝 線路安裝 具配件 選配
氣壓連接, 氣口 1	M5
氣壓連接, 氣口 2	M5
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material spring	高合金鋼
Material filter	PE
Material housing	PA-加強
Material membrane	NBR
Material bowl	PC