


# 近接感測器

## SDBF-FES-1L-PU-K-9-N-LE

料號: 8182046

FESTO



### 技術參數

特性	值
設計	塊狀設計
材料備註	符合 RoHS
測量變量	位置
測量原則	磁阻
環境溫度	-4 ... 176 °F
開關輸出	PNP
切換元件功能	常開觸點
開啟時間	4 µs
最大輸出電流	500 mA
最大接點容量 DC	12 W
電壓降	1 V
短路強度	是
工作電壓範圍 DC	6 ... 24 V
極性保護	是
Electrical connection 1, connection type	電纜
Electrical connection 1, connection technology	開放式終端
Electrical connection 1, number of pins/wires	3
接頭的導線引出方向	軸向
電纜外套顏色	灰色
Material cable sheath	PVC
安裝類型	With mounting kit
裝配位置	任何
外殼顏色	透明
Material housing	PA
工作狀態顯示	LED
Ambient temperature with flexible cable installation	-4 ... 176 °F
防護等級	IP67 NEMA 4
PWIS conformity	VDMA24364 zone III