


分氣塊
FR-12-PK-4-B
料號: 8762

FESTO



技術參數

特性	值
額定尺寸	3.4 mm
裝配位置	任何
操作壓力的完整溫度範圍	0 ... 8 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
輸出數量	12
輸送管線的數量	1
氣壓連接, 氣口 1	內螺紋 1/4
氣壓連接, 氣口 2	For tubing outside diameter 6 mm
材料備註	符合 RoHS
Material housing	壓鑄鋁