

雙耳軸支座 LN-125

料號: 9036

FESTO

用於旋轉安裝的氣壓缸 DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP.



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------------|---|
| 尺寸 | 125 |
| 基於標準 | ISO 15552 (之前包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -40 ... 150 °C |
| 產品重量 | 2,632 g |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material mounting | 球狀石墨鑄鐵 |