

# 關節軸承 SGS-M16

料號: 9258

FESTO

具六角螺帽，用於圓擺動氣壓缸安裝 (活塞桿側面)，符合 DIN ISO 8139 標準。



## 技術參數

特性	值
尺寸	M16
基於標準	ISO 12240-4
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
環境溫度	-40 ... 150 °C
產品重量	265 g
材料備註	符合 RoHS
Material of outer ring	黃銅
Material housing	鋼，鍍鋅
Material of inner ring	鋼
Material nut	鋼，鍍鋅