


轉接器

AD-G1/8-1/8NPT-I

料號: 9395

FESTO

一邊具內螺紋, 另一邊具外螺紋.



技術參數

特性	值
額定尺寸	5.95 mm
操作壓力的完整溫度範圍	-0.95 ... 10 bar
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
最大的緊固扭矩, 氣接口 1	6 Nm
最大的緊固扭矩, 氣接口 2	7 Nm
額定鎖緊扭矩	10.55 Nm
額定擰緊扭矩公差	± 20 %
產品重量	10.38 g
氣壓連接, 氣口 1	外螺紋 G1/8
氣壓連接, 氣口 2	Female thread 1/8 NPT
材料備註	符合 RoHS
Material seals	PVC
Material housing	鋼, 鍍鋅