

# 球閥


## QH-3/4

料號: 9544

FESTO

Manuel brass ball valve with ISO 228 thread.

該型號適用於真空。



## 技術參數

特性	值
閥功能	2/2 雙穩態
氣壓連接, 氣口 1	G3/4
氣壓連接, 氣口 2	G3/4
驅動類型	手動
安裝類型	線路安裝
標準額定流量	21,000 l/min
額定尺寸	20 mm
Material housing	黃銅
密封原理	軟性
裝配位置	任何
符合標準	ISO 228-1
設計結構	球閥
製程閥的額定壓力	30
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體 Water (no water vapour) 中性液體 應其他介質需求
介質溫度	-20 ... 150 °C
產品重量	610 g
Material seals	FPM PTFE
Material ball	Brass, chrome-plated
Material shaft	黃銅